

# 廃棄物減容化装置

## HER-21 ヘルサー

処分・  
運搬費用を  
削減



化学防護服  
シート類

廃棄物量を

約 **1/2** に減容

アスベスト  
ダイオキシン

廃棄物量を

約 **1/3** に減容

■ AC100Vで作動



### 観音開きで 取り出しスムーズ

取り出し口が観音開きになっているので、体力の無い方でも、重たい廃棄物を持ち上げる事なく取り出す事ができます。



目的に合わせた  
タイプを選べます。



丸型ポケット  
埋め戻し対応型



角型ポケット  
溶融処理対応型

構成	仕様	
本体	型式	HER-21
	本体寸法	630×850×1500mm (巾×奥行×高さ)
	重量	120kg
駆動部	分割重量	最大重量 65kg (油圧ユニット) 2分割 (他に分離パーツ有り)
	油圧ユニット	ポンプ 単相 100V 0.75kW
	圧力	低圧 50kg/cm <sup>2</sup> 高圧 210kg/cm <sup>2</sup> (最大圧力6.3t)
操作部	シリンダー	φ63×400ストローク
	運転方法	有線ペンダント(10m) 押しボタンによる下降、上昇、全自動
	操作電源	主電源 AC100V
	機械系	アラーム、パイロットランプ
安全装置	シリンダー作動時バトランプ点灯 圧縮容器セットにてセンサー感知方式	

※本製品は受注生産品となっております。

製品導入のご相談、製品の詳細などにつきましては  
ケルビン株式会社までお問い合わせ下さい。

※本カタログに記載の仕様は改良の為、予告なく変更することがあります。

販売元

製造元

**ケルビン株式会社** 株式会社アンビット

〒462-0015 名古屋市中区中味2-119  
TEL 052-508-6861 / FAX 052-508-6617  
http://www.kelvinjapan.com

〒433-8118 静岡県浜松市中区高丘西2-20-3  
TEL:053-522-7788